







# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec Infoterminal et distributeur vidéo

## Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel





Station intérieure vidéo



bouclez le dernier moniteur avec 100Ω

Moniteurs suivantes en série

Station intérieure vidéo






31/18  
31/19  
31/20  
31/21  
31/22  
31/23

## Bus 2

bouclez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo





A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table



31/24  
31/25  
31/26  
31/27  
31/28  
31/29

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



René Koch AG  
Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client

Réf

Vg.

Index F

CAD 01298/140

Schéma TCV204/VV24/VTPAS f

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.




Geänd.

Blatt 1/3




# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec Infoterminal et distributeur vidéo

## Bus 3

Station intérieure/Unité d'appel





Station intérieure vidéo



Moniteurs suivantes en série

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω



Station intérieure vidéo




- 31/30
- 31/31
- 31/32
- 31/33
- 31/34
- 31/35

## Bus 4

Station intérieure vidéo





bouchez le dernier moniteur avec 100Ω



A prendre en considération:  
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation  
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadés en paire! câble (p.ex. G51)**  
Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table



- 31/12
- 31/13
- 31/14
- 31/15
- 31/16
- 31/17

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.




René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/142	Schéma TCV204/VV24/VTPAS f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/3

ISO 9001

# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec Infoterminal et distributeur vidéo



A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

### Indications d'installation


**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm

### Réglage

BVS20/  
BVS100/ : Durée d'activation  
de la gâche 1 à 8 sec.  
VBVS05 : Durée d'activation de  
l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la  
touche P pour activer  
les nouveaux réglages



Infoterminal VTPAS

8-14VAC/max. 0,6A  
Gâche électrique (par vos soins)



René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client		Réf		Vg.	
Index	F	CAD	01298/160	Schéma	TCV204/VV24/VTPAS f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 3/3